


SRC型 セイコーラック 特定チェックシート

お客様名: _____
 TEL: _____
 FAX: _____

※本特定チェックシートは SRC型セイコーラック専用です。
 SRN型につきましては、別シートとなりますのでご注意ください。

下記各項目内容がわかれば、必要とするSRC型セイコーラックの種類の特定ができます。

①右図 BKT本体の側面に貼付してある銘板のAss'y NOから特定できますが Ass'y No 不明な場合はユーザー殿に寸法、形状をお調べいただき下記からセイコーラックの部品組合せを特定することとなります。但し、ユーザー対応(特殊仕様)については下記にない場合がありますのでご注意ください。尚、1995.5 以前に生産されたものについてはAss'y No が刻印されていませんので刻印NO.による特定は不可となります。



Ass'y No: _____

②右図 A、B、Cの寸法(A, Bは各ピン間、Cはアオリからの高さ(突出量))

A _____ mm B _____ mm C _____ mm

④部品あ(アオリブラケット)の形状

イ 普通型(縦穴)	ロ 普通型(ハの字)	ハ 薄型(縦穴)	ニ 薄型(ハの字)	ホ 薄型(平面)	ヘ 薄型(逆段差)	ト 超薄型	チ 超薄型(トレーラ用)
					段差6mm・9mm確認願います	段付きか平面の確認願います	

⑤部品い(アームA)の形状

イ 普通型	ロ 普通型	ハ 薄型	ニ 普通・薄・超薄型	ホ 超薄型
50mm幅/長穴+上下丸穴	50mm幅/長穴	60mm・80mm幅/(M/C前)	60mm幅/長穴(M/C後)	65.5mm幅

③部品う(ロッド)の形状

イ 三日月型	ロ 直型(道板仕様)

⑥部品え(スプリング)形状

色-線径	ばね型式
イ. 青-φ12	SRC250
ロ. 赤-φ14	SRC350
ハ. 黒-φ17	SRC550
ニ. 黒-φ11	補助スプリング(SRC550の内バネ)