

お客様名:

T E L:


F A X:

※本特定チェックシートは SRN型セイコーラック専用です。

SRC型につきましては、別シートとなりますのでご注意ください。

下記各項目内容がわかれば、必要とするSRN型セイコーラックの種類の特定ができます。

①右図 BKT本体の側面に貼付してある銘板のAss'y Noから特定できますが Ass'y No 不明な場合はユーザー殿に寸法、形状をお調べいただき下記からセイコーラックの部品組合せを特定することとなります。但し、ユーザー対応(特殊仕様)については下記にない場合がありますのでご注意ください。尚、1995.5 以前に生産されたものについてはAss'y No が刻印されていませんので刻印NO.による特定は不可となります。



Ass'y No:

②右図 A、B、Cの寸法(A, Bは各ピン間、Cはアオリからの高さ(突出量))

A mm B mm C mm

④部品あ(アオリブラケット)の形状

イ N700型  刻印(A~M)確認願います	ロ N600普通型 	ハ N600薄型  段付きか平面の確認願います	ニ N600/300逆段差型 	ホ N600/300超薄型  段付きか平面の確認願います	ヘ N300普通/薄型 
------------------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	------------------------------------	-----------------

⑤部品い(アームA)の形状

イ N700/600型(M/C後) 	ロ N600(M/C前)/300型 
-----------------------	-----------------------

⑥部品う(スプリング)形状

イ 710SP ベージュ(黒色線1本) φ12	ロ 720SP ベージュ φ15	ハ 740SP 黒(桃色線1本) φ16	ニ 750SP 黒(緑色線1本) φ18	ホ 620SP 水色 φ12	ヘ 630SP 赤 φ14	ト 650SP 黒 φ17
チ 310SP 黒(白色線2本) φ11	リ 320SP 黒(白色線1本) φ13	又 340SP 黒 φ15				

色線径